

**WNMG 080408, Rūšis: IC8150****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	252121 IC8150
GTIN	7291075329186
Produktų klasė	26B

Aprašymas**Pastaba:**

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080408
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	nepetraukiamas
Kietlydinys	IC8150
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 4 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	180 - 400 m/min

Pastūma f	0,15 - 0,6 mm/aps,
Drožlialaužis	M3P
Ašmenys	HM
Gamintojo pavadinimas	WNMG 080408-M3P IC8150
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui