

**VNMG 160408, Rūšis: IC6025****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251791 IC6025
GTIN	7291075350890
Produktų klasė	26B

**Aprašymas****Pastaba:**

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

**Techninis aprašymas**

Kietlydinys	IC6025
Pastūma f	0,05 - 0,3 mm/aps,
Ašmenys	HM
Drožlialaužis	F3M
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VNMG 160408
Kampo spindulys	0,8 mm
Pagrindinis naudojimas	M
Pjūvio gylis $a_p$	0,1 - 1,5 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	120 - 230 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Gamintojo pavadinimas	VNMG 160408-F3M IC6025
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui