


**WNMG 080408, Rūšis: IC6025****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	252121 IC6025
GTIN	7291075306019
Produktų klasė	26B

**Aprašymas****Pastaba:**

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

**Techninis aprašymas**

Drožlialaužis	M3M
Kampo spindulys	0,8 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnusis apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	M
Pastūma f	0,17 - 0,5 mm/aps,
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080408
Kietlydinys	IC6025
Ašmenys	HM

Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 4 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	120 - 230 m/min
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Gamintojo pavadinimas	WNMG 080408-M3M IC6025
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui