

**DNMG 150612, Rūšis: IC6025****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250811 IC6025
GTIN	7291075305098
Produktų klasė	26B

Aprašymas**Pastaba:**

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 230 m/min
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150612
Drožlialaužis	M3M
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 5 mm
Kampo spindulys	1,2 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kietlydinys	IC6025

Pastūma f	0,17 - 0,5 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	M
Ašmenys	HM
Gamintojo pavadinimas	DNMG 150612-M3M IC6025
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui