

**Garant****Diskinė freza su stebule Plotis ap = 6 mm, Ø D: 63mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 218564 63     |
| GTIN             | 4045197462466 |
| Produktų klasė   | 210           |

**Aprašymas****Modelis:**

Diskinė freza iš tvirto specialaus plieno vibracijoms sumažinti.

**Paskirtis:**

Išėmų ir griovelių frezavimui. Galima naudoti plokščioms arba neplokščioms griovelių bazėms.

**Atsarginė dalis:**

Nr. 219950 (TX15; 2,2 Nm).

**Pastaba:**

Naudokite GARANT dinamometrinį raktą TQ Nr. **211750 dyd 2,2** su geležte Nr. **674252 dyd.**

**IP15 .**

Galima įsigyti diskines frezas, kurių Ø D nesiekia = 200 mm.

**Techninis aprašymas**

|   |         |
|---|---------|
| Iškyšos Ø d <sub>1</sub>                      | 40 mm   |
| maksimalus įpjovos gylis a <sub>e maks.</sub> | 10,5 mm |
| Iškyšos ilgis L <sub>1</sub>                  | 15 mm   |
| Tvirtinimo kiaurymės Ø                        | 22 mm   |

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$     | 63 mm                 |
| efektyvus dantų skaičius $Z_{eff}$     | 3                     |
| Bendras ilgis $L_{viso}$               | 50 mm                 |
| Tinkamos keičiamos plokštelės          | SNHX                  |
| Keičiamų plokštelių kiekis             | 6                     |
| Koto tipas                             | su kiauryme           |
| Vidinis aušinimas                      | ne                    |
| Įrankių keitimas                       | PowerCard             |
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SN.. 1203             |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys    | 219950 (IP15; 2,2 Nm) |
| Produkto rūšis                         | Diskinė freza         |

## Priedai

|   |             |
|---|-------------|
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.                                       | 219950      |
| Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP | 674252 15IP |
| Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,2 Nm            | 211750 2,2  |