



HELI3MILL kampinės frezos, su kiauryme, \emptyset DC / briaunų skaičius Z: 100/6mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	226490 100/6
GTIN	7291075313109
Produktų klasė	19D

Aprašymas

Modelis:

Patikima kampų frezavimo sistema, skirta įvairiems darbams. Dviejų sistemų dydžių versijos su 10 ir 15 mm ilgių pjovimo briaunomis. Optimaliai sutvirtintos „Trigon“ keičiamosios plokštelės užtikrina 90° pjovimo kampą. Idealiai tinka apskrito frezavimo operacijoms ir kampavimui.

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. **229696 2** (IP20; 9,0 Nm).

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L_{viso}	50 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	3,6 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\emptyset D_{\text{min}}$	195 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Pjovimo briaunos $\emptyset D_c$	100 mm
Tvirtinimo kiaurymės \emptyset	32 mm
Nuožulos kampas α_{max}	0,7 laipsniai

Nuožulos ilgis L, skirtas α_{\max}	1072,2 mm
$\varnothing D_3$	95,6 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	199 mm
Serija	HELI3MILL
Gamintojo pavadinimas	HM390 FTD D100-6-32-15
Koto tipas	su kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt. Tipas 2	229696 2
---	----------