



HELI3MILL kampinės frezos, su kiauryme, Ø DC / briaunų skaičius Z: 80/5mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	226490 80/5
GTIN	7291075313093
Produktų klasė	19D

Aprašymas

Modelis:

Patikima kampų frezavimo sistema, skirta įvairiems darbams. Dviejų sistemų dydžių versijos su 10 ir 15 mm ilgių pjovimo briaunomis. Optimaliai sutvirtintos „Trigon“ keičiamosios plokštelės užtikrina 90° pjovimo kampą. Idealiai tinka apskrito frezavimo operacijoms ir kampavimui.

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. **229696 2** (IP20; 9,0 Nm).

Techninis aprašymas

Serija	HELI3MILL
Pjovimo briaunų skaičius Z	5
Apskritinio interpoliavimo frezavimo Ø D _{max}	159 mm
Apskritinio interpoliavimo frezavimo Ø D _{min}	155 mm
Tvirtinimo kiaurymės Ø	27 mm
Apskritinis interpoliavimo frezavimas a _p	3,7 mm
Bendras ilgis L _{viso}	50 mm

Ø D ₃	75,6 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas α _{max}	833,9 mm
Nuožulos kampas α _{max}	0,9 laipsniai
Pjovimo briaunos Ø D _c	80 mm
Gamintojo pavadinimas	HM390 FTD D080-5-27-15
Koto tipas	su kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt. Tipas 2	229696 2
---	----------