



## HELI3MILL kampinės frezos, su kiauryme, Ø DC / briaunų skaičius Z: 80/7mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	226490 80/7
GTIN	7291075313307
Produktų klasė	19D

### Aprašymas

#### Modelis:

Patikima kampų frezavimo sistema, skirta įvairiems darbams. Dviejų sistemų dydžių versijos su 10 ir 15 mm ilgių pjovimo briaunomis. Optimaliai sutvirtintos „Trigon“ keičiamosios plokštelės užtikrina 90° pjovimo kampą. Idealiai tinka apskrito frezavimo operacijoms ir kampavimui.

#### Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. **229696 2** (IP20; 9,0 Nm).

### Techninis aprašymas

Apskritiminis interpoliavimo frezavimas $a_p$	3,7 mm
Nuožulos kampas $\alpha_{max}$	0,9 laipsniai
Bendras ilgis $L_{viso}$	50 mm
Tvirtinimo kiaurymės Ø	27 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø $D_{min}$	155 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas $\alpha_{max}$	833,9 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø $D_{max}$	159 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z	7
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	80 mm
$\varnothing D_3$	75,6 mm
Serija	HELI3MILL
Gamintojo pavadinimas	HM390 FTD D080-7-27-15
Koto tipas	su kiauryme
Reguliuojamas kampas $\kappa$	90 laipsniai
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

## Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt. Tipas 2	229696 2
---	----------