



HELI3MILL kampinės frezos, su kiauryme, Ø DC / briaunų skaičius Z: 80/6mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	226490 80/6
GTIN	7291075313062
Produktų klasė	19D

Aprašymas

Modelis:

Patikima kampų frezavimo sistema, skirta įvairiems darbams. Dviejų sistemų dydžių versijos su 10 ir 15 mm ilgių pjovimo briaunomis. Optimaliai sutvirtintos „Trigon“ keičiamosios plokštelės užtikrina 90° pjovimo kampą. Idealiai tinka apskrito frezavimo operacijoms ir kampavimui.

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. **229696 2** (IP20; 9,0 Nm).

Techninis aprašymas

Ø D ₃	75,6 mm
Tvirtinimo kiaurymės Ø	27 mm
Apskritinio interpoliavimo frezavimo Ø D _{max}	159 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Apskritinio interpoliavimo frezavimo Ø D _{min}	155 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	80 mm
Serija	HELI3MILL

Bendras ilgis L_{viso}	50 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	3,7 mm
Nuožulos ilgis L , skirtas α_{max}	833,9 mm
Nuožulos kampas α_{max}	0,9 laipsniai
Gamintojo pavadinimas	HM390 FTD D080-6-27-15
Koto tipas	su kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt. Tipas 2	229696 2
---	----------