



HELISLOT T griovelių freza, Weldon kotas, Ø DC / Zeff: 40/1 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	227700 40/1
GTIN	7291075332865
Produktų klasė	19D

Aprašymas

Modelis:

Ekonominis griovelių ir T formos griovelių apdirbimas. Skirtingų dydžių įpjovos pločiai tik su vieno dydžio keičiama plokštele įdėkle su pasvirusiais dantimis. Kvadratinės keičiamos plokštelės su teigiamu priekiniu kampu efektyviam ir švelniam apdirbimui. Didelis proceso patikimumas dėl optimizuotos plokštės atramos.

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	XNMU130608
Koto Ø D _s h ₆	32 mm
Iškyšos Ø d ₁	21 mm
efektyvus dantų skaičius Z _{eff}	1
Kampų nuožulos kampas	90 laipsniai
Bendras ilgis L _{viso}	120 mm
Iškyšos ilgis L ₁	47 mm
Keičiamų plokštelių kiekis	2
Griovelio aukštis a _p	18 mm
Įpjovimo briaunos Ø D _c	40 mm

Gamintojo pavadinimas	ETS D40-18-W32-XN13
Koto tipas	Weldon kotas
Produkto rūšis	Griovelių freza

Priedai

Užveržimo varžtas Tipas 1	229697 1
---------------------------	----------