

**HELISLOT T griovelių freza, Weldon kotas, Ø DC / Zeff: 48/2mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	227700 48/2
GTIN	7291075332872
Produktų klasė	19D

**Aprašymas****Modelis:**

Ekonominis griovelių ir T formos griovelių apdirbimas. Skirtingų dydžių įpjovos pločiai tik su vieno dydžio keičiama plokštele įdėkle su pasvirusiais dantimis. Kvadratinės keičiamos plokštelės su teigiamu priekiniu kampu efektyviam ir švelniam apdirbimui. Didelis proceso patikimumas dėl optimizuotos plokštės atramos.

**Atsarginė dalis:**

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

**Techninis aprašymas**

Keičiamų plokštelių kiekis	4
efektyvus dantų skaičius $Z_{eff}$	2
Iškyšos $\varnothing d_1$	27 mm
Bendras ilgis $L_{viso}$	130 mm
Iškyšos ilgis $L_1$	58 mm
Įpjovimo briaunos $\varnothing D_c$	48 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	XNMU130608
Griovelio aukštis $a_p$	22 mm
Kampų nuožulos kampas	90 laipsniai
Koto $\varnothing D_s$ h6	32 mm

Gamintojo pavadinimas	ETS D48-22-W32-XN13
Koto tipas	Weldon kotas
Produkto rūšis	Griovelių freza

---

## Priedai

Užveržimo varžtas Tipas 1	229697 1
---------------------------	----------