



HELISLOT diskinė freza be flanšo, Ø DC / Zeff: 125/6mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	227714 125/6
GTIN	7291075335583
Produktų klasė	19D

Aprašymas

Modelis:

Ekonominis griovelių ir T formos griovelių apdirbimas. Skirtingų dydžių pjovos pločiai tik su vieno dydžio keičiama plokštele įdėkle su pasvirusiais dantimis. Kvadratinės keičiamos plokštelės su teigiamu priekiniu kampu efektyviam ir švelniam apdirbimui. Didelis proceso patikimumas dėl optimizuotos plokštės atramos.

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių kiekis	12
Tvirtinimo kiaurymės Ø	40 mm
Serija	HELISLOT
Griovelio plotis a_p	16 mm
efektyvus dantų skaičius Z_{eff}	6
Pjovimo briaunos Ø D_c	125 mm

Bendras ilgis L_{viso}	20 mm
maksimalus įpjovos gylis $a_{\text{e maks.}}$	33 mm
Gamintojo pavadinimas	SDN D125-16-40-XN13
Koto tipas	su kiauryme
Produkto rūšis	Diskinė freza

Priedai

Užveržimo varžtas Tipas 1	229697 1
---------------------------	----------