



## HELISLOT diskinė freza be flanšo, Ø DC / Zeff: 200/8mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	227714 200/8
GTIN	7291075335606
Produktų klasė	19D

### Aprašymas

#### Modelis:

Ekonominis griovelių ir T formos griovelių apdirbimas. Skirtingų dydžių įpjovos pločiai tik su vieno dydžio keičiama plokštele įdėkle su pasvirusiais dantimis. Kvadratinės keičiamos plokštelės su teigiamu priekiniu kampu efektyviam ir švelniam apdirbimui. Didelis proceso patikimumas dėl optimizuotos plokštės atramos.

#### Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

### Techninis aprašymas

Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	26 mm
Įpjovimo briaunos Ø $D_c$	200 mm
Serija	HELISLOT
Tvirtinimo kiaurymės Ø	50 mm
maksimalus įpjovos gylis $a_{e \text{ maks.}}$	59 mm
efektyvus dantų skaičius $Z_{\text{eff}}$	8

Griovelio plotis a <sub>p</sub>	20 mm
Keičiamų plokštelių kiekis	16
Gamintojo pavadinimas	SDN D200-20-50-XN13
Koto tipas	su kiauryme
Produkto rūšis	Diskinė freza

---

## Priedai

Užveržimo varžtas Tipas 1	229697 1
---------------------------	----------