



HELISLOT diskinė freza be flanšo, Ø DC / Zeff: 160/7mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	227714 160/7
GTIN	7291075335590
Produktų klasė	19D

Aprašymas

Modelis:

Ekonominis griovelių ir T formos griovelių apdirbimas. Skirtingų dydžių įpjovos pločiai tik su vieno dydžio keičiama plokštele įdėkle su pasvirusiais dantimis. Kvadratinės keičiamos plokštelės su teigiamu priekiniu kampu efektyviam ir švelniam apdirbimui. Didelis proceso patikimumas dėl optimizuotos plokštės atramos.

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

Techninis aprašymas

Serija	HELISLOT
Keičiamų plokštelių kiekis	14
efektyvus dantų skaičius Z_{eff}	7
Bendras ilgis L_{viso}	20 mm
Griovelio plotis a_p	16 mm
Įpjovimo briaunos Ø D_c	160 mm

Tvirtinimo kiaurymės \varnothing	40 mm
maksimalus įpjovos gylis $a_{e \text{ maks.}}$	50,5 mm
Gamintojo pavadinimas	SDN D160-16-40-XN13
Koto tipas	su kiauryme
Produkto rūšis	Diskinė freza

Priedai

Užveržimo varžtas Tipas 1	229697 1
---------------------------	----------