



HELISLOT diskinė freza su flanšu, Ø DC / Zeff: 100/6mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	227720 100/6
GTIN	7291075430905
Produktų klasė	19D

Aprašymas

Modelis:

Ekonominis griovelių ir T formos griovelių apdirbimas. Skirtingų dydžių įpjovos pločiai tik su vieno dydžio keičiama plokštele įdėkle su pasvirusiais dantimis. Kvadratinės keičiamos plokštelės su teigiamu priekiniu kampu efektyviam ir švelniam apdirbimui. Didelis proceso patikimumas dėl optimizuotos plokštės atramos.

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių kiekis	12
Bendras ilgis L_{viso}	40 mm
Serija	HELISLOT
Pjovimo briaunos Ø D_c	100 mm
efektyvus dantų skaičius Z_{eff}	6
Iškyšos ilgis L_1	25 mm

maksimalus įpjovos gylis $a_{e\text{ maks.}}$	26 mm
Tvirtinimo kiaurymės \varnothing	27 mm
Griovelio plotis a_p	12 mm
Gamintojo pavadinimas	FDN D100-12-27-XN09
Koto tipas	su kiauryme
Produkto rūšis	Diskinė freza

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 5 vnt. Tipas 3	229695 3
--	----------