



HELISLOT diskinė freza su flanšu, Ø DC / Zeff: 160/9mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	227720 160/9
GTIN	7291075430929
Produktų klasė	19D

Aprašymas

Modelis:

Ekonominis griovelių ir T formos griovelių apdirbimas. Skirtingų dydžių įpjovos pločiai tik su vieno dydžio keičiama plokštele įdėkle su pasvirusiais dantimis. Kvadratinės keičiamos plokštelės su teigiamu priekiniu kampu efektyviam ir švelniam apdirbimui. Didelis proceso patikimumas dėl optimizuotos plokštės atramos.

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L_{viso}	50 mm
Keičiamų plokštelių kiekis	18
efektyvus dantų skaičius Z_{eff}	9
Pjovimo briaunos Ø D_c	160 mm
Serija	HELISLOT
Tvirtinimo kiaurymės Ø	40 mm

maksimalus įpjovos gylis $a_{e\text{ maks.}}$	45 mm
Iškyšos ilgis L_1	35 mm
Griovelio plotis a_p	12 mm
Gamintojo pavadinimas	FDN D160-12-40-XN09
Koto tipas	su kiauryme
Produkto rūšis	Diskinė freza

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 5 vnt. Tipas 3	229695 3
--	----------