



HELISLOT diskinė freza be flanšo, Ø DC / Zeff: 80/5mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	227722 80/5
GTIN	7291075430813
Produktų klasė	19D

Aprašymas

Modelis:

Ekonominis griovelių ir T formos griovelių apdirbimas. Skirtingų dydžių įpjovos pločiai tik su vieno dydžio keičiama plokštele įdėkle su pasvirusiais dantimis. Kvadratinės keičiamos plokštelės su teigiamu priekiniu kampu efektyviam ir švelniam apdirbimui. Didelis proceso patikimumas dėl optimizuotos plokštės atramos.

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos Ø D _c	80 mm
maksimalus įpjovos gylis a _{e maks.}	20 mm
Serija	HELISLOT
Bendras ilgis L _{viso}	16 mm
Keičiamų plokštelių kiekis	10
efektyvus dantų skaičius Z _{eff}	5

Tvirtinimo kiaurymės \varnothing	27 mm
Griovelio plotis a_p	12 mm
Gamintojo pavadinimas	SDN D080-12-27-XN09
Koto tipas	su kiauryme
Produkto rūšis	Diskinė freza

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 5 vnt. Tipas 3	229695 3
--	----------