



## HELISLOT diskinė freza be flanšo, Ø DC / Zeff: 125/7mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	227722 125/7
GTIN	7291075430837
Produktų klasė	19D

### Aprašymas

#### Modelis:

Ekonominis griovelių ir T formos griovelių apdirbimas. Skirtingų dydžių įpjovos pločiai tik su vieno dydžio keičiama plokštele įdėkle su pasvirusiais dantimis. Kvadratinės keičiamos plokštelės su teigiamu priekiniu kampu efektyviam ir švelniam apdirbimui. Didelis proceso patikimumas dėl optimizuotos plokštės atramos.

#### Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

### Techninis aprašymas

efektyvus dantų skaičius $Z_{eff}$	7
Keičiamų plokštelių kiekis	14
Bendras ilgis $L_{viso}$	16 mm
maksimalus įpjovos gylis $a_{e maks.}$	34 mm
Pjovimo briaunos Ø $D_c$	125 mm
Serija	HELISLOT

Tvirtinimo kiaurymės $\varnothing$	40 mm
Griovelio plotis $a_p$	12 mm
Gamintojo pavadinimas	SDN D125-12-40-XN09
Koto tipas	su kiauryme
Produkto rūšis	Diskinė freza

## Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 5 vnt. Tipas 3	229695 3
--	----------