



## HELISLOT diskinė freza be flanšo, Ø DC / Zeff: 100/6mm



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 227722 100/6  |
| GTIN             | 7291075430820 |
| Produktų klasė   | 19D           |

### Aprašymas

#### Modelis:

Ekonominis griovelių ir T formos griovelių apdirbimas. Skirtingų dydžių įpjovos pločiai tik su vieno dydžio keičiama plokštele įdėkle su pasvirusiais dantimis. Kvadratinės keičiamos plokštelės su teigiamu priekiniu kampu efektyviam ir švelniam apdirbimui. Didelis proceso patikimumas dėl optimizuotos plokštės atramos.

#### Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

### Techninis aprašymas

|   |        |
|---|--------|
| efektyvus dantų skaičius $Z_{eff}$      | 6      |
| maksimalus įpjovos gylis $a_{e\ maks.}$ | 25 mm  |
| Keičiamų plokštelių kiekis              | 12     |
| Įpjovimo briaunos Ø $D_c$               | 100 mm |
| Tvirtinimo kiaurymės Ø                  | 32 mm  |
| Bendras ilgis $L_{viso}$                | 16 mm  |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Serija                 | HELISLOT            |
| Griovelio plotis $a_p$ | 12 mm               |
| Gamintojo pavadinimas  | SDN D100-12-32-XN09 |
| Koto tipas             | su kiauryme         |
| Produkto rūšis         | Diskinė freza       |

---

## Priedai

|  |          |
|--|----------|
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 5 vnt. Tipas 3 | 229695 3 |
|--|----------|