

**Garant****Diskinė freza su stebule Plotis ap= 8 mm, Ø D: 80mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	218565 80
GTIN	4045197530257
Produktų klasė	210

**Aprašymas****Modelis:**

Diskinė freza iš tvirto specialaus plieno vibracijoms sumažinti.

**Paskirtis:**

Išėmų ir griovelių frezavimui. Galima naudoti plokščioms arba neplokščioms griovelių bazėms.

**Atsarginė dalis:**

Nr. 219978 (TX15; 2,2 Nm).

**Pastaba:**

Naudokite GARANT dinamometrinį raktą TQ Nr. **211750 dyd 2,2** su geležte Nr. **674252 dyd.**

**IP15 .**

Galima įsigyti diskines frezas, kurių Ø D nesiekia = 200 mm.

**Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	80 mm
maksimalus įpjovos gylis a <sub>e maks.</sub>	20 mm
Iškyšos Ø d <sub>1</sub>	40 mm
Tvirtinimo kiaurymės Ø	22 mm

Tinkamos keičiamos plokštelės	SNHX
Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	50 mm
Iškyšos ilgis $L_1$	15 mm
efektyvus dantų skaičius $Z_{\text{eff}}$	4
Keičiamų plokštelių kiekis	8
Koto tipas	su kiauryme
Vidinis aušinimas	ne
Įrankių keitimas	PowerCard
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SN.. 12045
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219978 (IP15; 2,2 Nm)
Produkto rūšis	Diskinė freza

## Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP	674252 15IP
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,2 Nm	211750 2,2
Keičiamųjų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219978