

Garant**Diskinė freza su stebule Plotis $a_p=8$ mm, $\varnothing D: 100$ mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	218565 100
GTIN	4045197530264
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Diskinė freza iš tvirto specialaus plieno vibracijoms sumažinti.

Paskirtis:

Išėmų ir griovelių frezavimui. Galima naudoti plokščioms arba neplokščioms griovelių bazėms.

Atsarginė dalis:

Nr. 219978 (TX15; 2,2 Nm).

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinį raktą TQ Nr. **211750 dyd 2,2** su geležte Nr. **674252 dyd.**

IP15 .

Galima įsigyti diskines frezas, kurių $\varnothing D$ nesiekia = 200 mm.

Techninis aprašymas

efektyvus dantų skaičius Z_{eff}	5
Tinkamos keičiamos plokštelės	SNHX
maksimalus įpjovos gylis $a_{e\ maks.}$	24,2 mm
Iškyšos $\varnothing d_1$	48 mm

Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	100 mm
Tvirtinimo kiaurymės \varnothing	27 mm
Bendras ilgis L_{viso}	50 mm
Keičiamų plokštelių kiekis	10
Koto tipas	su kiauryme
Vidinis aušinimas	ne
Įrankių keitimas	PowerCard
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SN.. 12045
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219978 (IP15; 2,2 Nm)
Produkto rūšis	Diskinė freza

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,2 Nm	211750 2,2
Keičiamųjų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219978
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP	674252 15IP