

Yale

Universalus cilindras YS, Spaudimo jėga / eiga (t / mm): 10/250



Užsakymo data

Užsakymo numeris	086060 10/250
GTIN	4025092150101
Produktų klasė	08Y

Aprašymas

Modelis:

Visos įmontuojamos ir prijungiamos dalys atitinka **metrinus standartus**, tai ženkliai palengvina įmontavimo ir techninės priežiūros darbus bei atsarginių dalių įsigijimą. **100 % suderinama** su visomis rinkoje esančiomis 700 bar hidraulinėmis sistemomis.

Universalūs cilindrai pasižymi itin **geru šoniniu atsparumu**, jie yra su atgalinės eigos spyruokle ir tik viena žarnos jungtimi su greitąja mova.

Paskirtis:

Visiems prispaudimo darbams, kai reikalinga didelė jėga ir maži matmenys. Idealiai tinka naudoti įtaisuose ir dirbtuvių presuose dėl standartinio metrinio pritvirtinimo sriegio. **Galima naudoti visose padėtyse.**

Tiekimo sudėtis:

Su slėgio jungtimi 3/8-NPT. Tiekiami paruošta eksploatuoti su sujungimo įmova, grūdinto plieno spaudžiamąja detale (presu) ir pritvirtinimo sriegiu **be** prijungimo vamzdelių ir adapterių.

Pastaba:

Uždaros sistemos yra iš anksto sumontuotos, pripildytos ir nuorintos gamykloje.

Hidraulinę rankinę pompą žr. Nr. 086050, hidraulinę žarną Nr. 086081, manometrą Nr. 086087.

Techninis aprašymas

Kėlimo aukštis	250 mm
----------------	--------

Svoris	5,5 kg
Konstruktinis ilgis, sulankstyto	352 mm
Alyvos kiekis	363 ml
maksimalus slėgis	100 kN
Išorinis cilindro Ø	57 mm
Produkto rūšis	Hidraulinis cilindras

Priedai

Hidraulinė rankinė pompa HPS Pakopų skaičius / bako talpa 2/2 l	086050 2/2
Hidraulinė žarna HHC, sumontuota / pripildyta gamykloje Ilgis 2 m	086081 2
Hidraulinė rankinė pompa HPS Pakopų skaičius / bako talpa 2/4 l	086050 2/4
Hidraulinė rankinė pompa HPS Pakopų skaičius / bako talpa 2/0,7 l	086050 2/0,7
Hidraulinė žarna HHC, sumontuota / pripildyta gamykloje Ilgis 3 m	086081 3
Hidraulinė žarna HHC, sumontuota / pripildyta gamykloje Ilgis 1 m	086081 1
Hidraulinė rankinė pompa HPS Pakopų skaičius / bako talpa 1/0,7 l	086050 1/0,7
Hidraulinė žarna HHC, sumontuota / pripildyta gamykloje Ilgis 6 m	086081 6