

Garant

Frezavimo laikiklis 93°, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 42/3mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	211807 42/3
GTIN	4045197647191
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Didesnis įrankio standumas, nes keičiamos plokštelės ir jų lizdai apsaugoti nuo deformacijos.

Paskirtis:

Puikiai pašalinamos drožlės, ypač frezuojant galias išėmas.

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 5,7** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 20IP**.

Techninis aprašymas

Tvirtinimo kiaurymės Ø	16 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VCG. 2205
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Pjovimo briaunos Ø D _c	42 mm
Bendras ilgis L _{viso}	55 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{min}	78 mm

Nuožulos kampas α_{\max}	5,3 laipsniai
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	8 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	82 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{\max}	32,34 mm
$\varnothing D_3$	36 mm
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	MTC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezavimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219800
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 10IP	674252 10IP
Dinamometrinis atsuktuvai, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 5,7 Nm	211750 5,7