

**Garant****SNHX 1102 neutral., Tipas: ALU****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	218571 ALU
GTIN	4045197655981
Produktų klasė	21A

**Aprašymas****Pastaba:**Rekomenduojamos vertės, skirtos  $a_e$  max.griovelio pločiui  $a_p$ : 4 mm

Rūšis: HU7710

Pastūma  $f_z$  per dantį: 0,1 mm

Nuožulos plotis: 0,1 mm

**Techninis aprašymas**

Pastūma $f_z$ per dantį	0,1 mm
Tipas	ALU
Nuožulos plotis	0,1 mm
Rūšis	HU7710
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SNHX 1102
Ašmenys	HM

Plokštelės storis	2,3 mm
griovelio pločiui $a_p$	4 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui