

Garant

Frezavimo laikiklis 93°, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 52/3mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	211807 52/3
GTIN	4045197648402
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Didesnis įrankio standumas, nes keičiamos plokštelės ir jų lizdai apsaugoti nuo deformacijos.

Paskirtis:

Puikiai pašalinamos drožlės, ypač frezuojant galias išėmas.

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 5,7** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 20IP**.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L _{viso}	55 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	52 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VCG. 2205
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Tvirtinimo kiaurymės Ø	22 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3

Nuožulos kampas α_{\max}	4,05 laipsniai
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	10 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{\max}	42,34 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	98 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	102 mm
$\varnothing D_3$	46 mm
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	MTC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezavimo laikiklis

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 5,7 Nm	211750 5,7
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219800
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 10IP	674252 10IP