

**Garant****Dinamometrinis atsuktuvas, fiksuotas, Nustatytas sukimo momentas: 1,8Nm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	211750 1,8
GTIN	4045197643865
Produktų klasė	21B

**Aprašymas****Modelis:**

Dinamometrinis raktas su patogia laikyti 2K T formos rankena. Užveržimo momentas jau nustatytas. Magnetinis laikiklis.

**Funkcija:**

Kai pasiekiamas nominalus užveržimo momentas, atsuktuvas suveikia **automatiškai**. Ilga atlaisvinimo eiga aiškiai signalizuoja dirbančiajam, kad pasiekta nustatyta vertė.

**Paskirtis:**

Kartu su **1/4 colio antgaliais** su **C 6,3** arba **E 6,3 kotu**, pvz., **Torx Plus® antgaliais** Nr. **674252**. Idealiai tinka tiksliam keičiamųjų plokštelių užveržimui pagal nurodytą užveržimo momentą.

**Standartas:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Pastaba:**

Atsuktuvo antgaliai užsakomi **atskirai**.

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

**Techninis aprašymas**

nustatytas sukimo momentas	1,8 Nm
Geležties ilgis	50 mm
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±15 %
Antgalių laikiklis	D 6,3
Antgalių laikiklis	F 6,3
Feedback	ryškus
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	nereguliuojamas
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Atlaisvinimo vertės nustatymas	pirminis sureguliojimas
Norma	DIN EN ISO 6789
Prijungimo forma	Terkšlės galvutė 1/4 colio
Bendras ilgis L	107 mm
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Atlaisvinimo principas	lėtas mechaninis atlaisvinimas
Priveržimo kryptis	Dešinysis priveržimas
Duomenys protokoluojami	ne
Suveikimo signalas	akustinis
Suveikimo signalas	jutiklinis
Matavimo prietaisai	mechaninis
Produkto rūšis	Dinamometrinis atsuktuvus

## Priedai

„TQ-Station“ – dinamometrinių atsuktuvų laikymo dėžutė

659964