

Garant**Diskinė freza su stebule Plotis ap= 8 mm, Ø D: 160mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	218565 160
GTIN	4045197530288
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Diskinė freza iš tvirto specialaus plieno vibracijoms sumažinti.

Paskirtis:

Išėmų ir griovelių frezavimui. Galima naudoti plokščioms arba neplokščioms griovelių bazėms.

Atsarginė dalis:

Nr. 219978 (TX15; 2,2 Nm).

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 2,2** su geležte Nr. **674252 dyd.**

IP15 .

Galima įsigyti diskines frezas, kurių Ø D nesiekia = 200 mm.

Techninis aprašymas

Tvirtinimo kiaurymės Ø	40 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	160 mm
maksimalus įpjovos gylis a _{e maks.}	41,2 mm
efektyvus dantų skaičius Z _{eff}	8

Iškyšos Ø d ₁	70 mm
Bendras ilgis L _{viso}	50 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	SNHX
Keičiamų plokštelių kiekis	16
Koto tipas	su kiauryme
Vidinis aušinimas	ne
Įrankių keitimas	PowerCard
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SN.. 12045
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219978 (IP15; 2,2 Nm)
Produkto rūšis	Diskinė freza

Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP	674252 15IP
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,2 Nm	211750 2,2
Keičiamųjų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219978