



TANGGRIP TAG N-C pjovimo įdėklai, IC1010, įpjovos plotis w / kampinis spindulys R: 3,05/0,2mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	273626 3,05/0,2
GTIN	7291075212983
Produktų klasė	26A

Aprašymas

Modelis:

Drožlialaužis su ryškia apsaugine nuožula. Pirmasis ISO-P pasirinkimas. Vidutinės ir didelės pastūmos.

Paskirtis:

Skirta nupjauti ir įpjauti.

Tinka:

Plokštelių laikiklis Nr. 273610 – 273614.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Įpjovos plotis w	3,05 mm
Pjovimo briaunos spindulys R	0,2 mm
Pastūma f	0,1 - 0,25 mm/aps,
Įpjovos pločio w tolerancija	0,04 mm

Serija	TANGGRIP-PL
Gamintojo pavadinimas	TAG N3C IC1010
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Ašmenys	HM
Keičiamųjų plokštelių profilis	neutral.
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnusias apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Drožlialaužis	C
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 180 m/min
Kietlydinys	IC1010
Produkto rūšis	Griovelio įpjovimas