



TANGGRIP TAG N-MF pjovimo įdėklai, IC1010, įpjovos plotis w / kampinis spindulys R: 3,05/0,2mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|-----------------|
| Užsakymo numeris | 273632 3,05/0,2 |
| GTIN | 7291075325751 |
| Produktų klasė | 26A |

Aprašymas

Modelis:

Drožlialaužis su apsaugine nuožula. Universalus, skirtas ISO-P ir ISO-M. Vidutiniam greičiui.

Paskirtis:

Skirta nupjauti ir įpjauti.

Tinka:

Plokštelių laikiklis Nr. 273610 – 273614.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Įpjovos plotis w | 3,05 mm |
| Pjovimo briaunos spindulys R | 0,2 mm |
| Įpjovos pločio w tolerancija | 0,05 mm |
| Pastūma f | 0,06 - 0,18 mm/aps, |
| Serija | TANGGRIP-PL |

| | |
|---|-----------------------------|
| Gamintojo pavadinimas | TAG N3MF IC1010 |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 1 |
| Ašmenys | HM |
| Keičiamųjų plokštelių profilis | neutral. |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Pusiai glotnasis apdirbimas |
| Pagrindinis naudojimas | P |
| Papildomas naudojimas | M |
| Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas |
| Drožlialaužis | MF |
| Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui | 60 - 180 m/min |
| Kietlydinys | IC1010 |
| Produkto rūšis | Griovelio įpjovimas |