



## TANGGRIP TAG N-C pjovimo įdėklai, IC1030, įpjovos plotis w / kampinis spindulys R: 4/0,24mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	273628 4/0,24
GTIN	7291075213027
Produktų klasė	26A

### Aprašymas

**Modelis:**

Drožliaraužis su ryškia apsaugine nuožula. Pirmasis ISO-P pasirinkimas. Vidutinės ir didelės pastūmos.

**Paskirtis:**

Skirta nupjauti ir įpjauti.

**Tinka:**

Plokštelių laikiklis Nr. 273610 – 273614.

**Pastaba:**

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

### Techninis aprašymas

Įpjovos plotis w	4 mm
Pjovimo briaunos spindulys R	0,24 mm
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Įpjovos pločio w tolerancija	0,04 mm

Serija	TANGGRIP-PL
Gamintojo pavadinimas	TAG N4C IC1030
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Ašmenys	HM
Keičiamųjų plokštelių profilis	neutral.
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnusias apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Drožlialaužis	C
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	60 - 180 m/min
Kietlydinys	IC1030
Produkto rūšis	Griovelio įpjovimas