



## TANGGRIP TAG N-MF pjovimo įdėklai, IC1010, įpjovos plotis w / kampinis spindulys R: 2/0,2mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	273632 2/0,2
GTIN	7291075325744
Produktų klasė	26A

### Aprašymas

#### Modelis:

Drožlialaužis su apsaugine nuožula. Universalus, skirtas ISO-P ir ISO-M. Vidutiniam greičiui.

#### Paskirtis:

Skirta nupjauti ir įpjauti.

#### Tinka:

Plokštelių laikiklis Nr. 273610 – 273614.

#### Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

### Techninis aprašymas

Įpjovos plotis w	2 mm
Pjovimo briaunos spindulys R	0,2 mm
Įpjovos pločio w tolerancija	0,05 mm
Pastūma f	0,04 - 0,12 mm/aps,
Serija	TANGGRIP-PL

Gamintojo pavadinimas	TAG N2MF IC1010
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Ašmenys	HM
Keičiamųjų plokštelių profilis	neutral.
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiai glotnasis apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	P
Papildomas naudojimas	M
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Drožlialaužis	MF
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	60 - 180 m/min
Kietlydinys	IC1010
Produkto rūšis	Griovelio įpjovimas