



## TANGGRIP TAG N-C pjovimo įdėklai, IC5400, įpjovos plotis w / kampinis spindulys R: 3,05/0,2mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	273630 3,05/0,2
GTIN	7291075213560
Produktų klasė	26A

### Aprašymas

**Modelis:**

Drožliaraužis su ryškia apsaugine nuožula. Pirmasis ISO-P pasirinkimas. Vidutinės ir didelės pastūmos.

**Paskirtis:**

Skirta nupjauti ir įpjauti.

**Tinka:**

Plokštelių laikiklis Nr. 273610 – 273614.

**Pastaba:**

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

### Techninis aprašymas

Įpjovos plotis w	3,05 mm
Pjovimo briaunos spindulys R	0,2 mm
Įpjovos pločio w tolerancija	0,04 mm
Pastūma f	0,1 - 0,25 mm/aps,

Serija	TANGGRIP-PL
Gamintojo pavadinimas	TAG N3C IC5400
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Ašmenys	HM
Keičiamųjų plokštelių profilis	neutral.
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnusias apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Drožlialaužis	C
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	60 - 180 m/min
Kietlydinys	IC5400
Produkto rūšis	Griovelio įpjovimas