

Yale

Hidraulinis stūmoklinis keltuvas JH, Leistinoji apkrova: 4t



Užsakymo data

Užsakymo numeris	086045 4
GTIN	4025092162739
Produktų klasė	08Y

Aprašymas

Modelis:

Tvirta konstrukcija su didele pagrindo plokšte, kad tvirtai stovėtų, su slėgio ribojimo matuokliu. Lengvai valdoma pumpavimo paverčiama svirtis su kiauryme vožtuvo valdikliui. Rantyti stūmoklio diskai, išsukami domkratu. **Negalima naudoti horizontaliai.**

Techninis aprašymas

mažiausias aukštis	205 mm
Kėlimo aukštis	126 mm
maksimali keliamoji galia	4 t
Produkto rūšis	Mašinų keltuvas