



TANGGRIP TAG N-MF pjovimo įdėklai, IC5400, įpjovos plotis w / kampinis spindulys R: 4/0,25mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	273636 4/0,25
GTIN	7291075325867
Produktų klasė	26A

Aprašymas

Modelis:

Drožlialaužis su apsaugine nuožula. Universalus, skirtas ISO-P ir ISO-M. Vidutiniam greičiui.

Paskirtis:

Skirta nupjauti ir įpjauti.

Tinka:

Plokštelių laikiklis Nr. 273610 – 273614.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Įpjovos plotis w	4 mm
Pjovimo briaunos spindulys R	0,25 mm
Įpjovos pločio w tolerancija	0,05 mm
Pastūma f	0,07 - 0,22 mm/aps,
Serija	TANGGRIP-PL

Gamintojo pavadinimas	TAG N4MF IC5400
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Ašmenys	HM
Keičiamųjų plokštelių profilis	neutral.
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiai glotnasis apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	P
Papildomas naudojimas	M
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Drožlialaužis	MF
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 180 m/min
Kietlydinys	IC5400
Produkto rūšis	Griovelio įpjovimas