



TANGGRIP TAG N-MF pjovimo įdėklai, IC5400, įpjovos plotis w / kampinis spindulys R: 3,05/0,2mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	273636 3,05/0,2
GTIN	7291075325904
Produktų klasė	26A

Aprašymas

Modelis:

Drožlialaužis su apsaugine nuožula. Universalus, skirtas ISO-P ir ISO-M. Vidutiniam greičiui.

Paskirtis:

Skirta nupjauti ir įpjauti.

Tinka:

Plokštelių laikiklis Nr. 273610 – 273614.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Įpjovos plotis w	3,05 mm
Pjovimo briaunos spindulys R	0,2 mm
Pastūma f	0,06 - 0,18 mm/aps,
Įpjovos pločio w tolerancija	0,05 mm
Serija	TANGGRIP-PL

Gamintojo pavadinimas	TAG N3MF IC5400
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Ašmenys	HM
Keičiamųjų plokštelių profilis	neutral.
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiai glotnasis apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	P
Papildomas naudojimas	M
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Drožlialaužis	MF
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 180 m/min
Kietlydinys	IC5400
Produkto rūšis	Griovelio įpjovimas