

**HELISLOT T griovelių freza, Weldon kotas,  $\varnothing$  DC /  $\varnothing$  DSh6: 31,7/20mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	227718 31,7/20
GTIN	7291075438901
Produktų klasė	19D

**Aprašymas****Modelis:**

Ekonominis griovelių ir T formos griovelių apdirbimas. Skirtingų dydžių įpjovos pločiai tik su vieno dydžio keičiama plokštele įdėkle su pasvirusiais dantimis. Kvadratinės keičiamos plokštelės su teigiamu priekiniu kampu efektyviam ir švelniam apdirbimui. Didelis proceso patikimumas dėl optimizuotos plokštės atramos.

**Atsarginė dalis:**

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

**Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunos $\varnothing$ D <sub>c</sub>	31,7 mm
Bendras ilgis L <sub>viso</sub>	95 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	XNMU090408
Griovelio aukštis a <sub>p</sub>	10,8 mm
Kampų nuožulos kampas	90 laipsniai
Koto $\varnothing$ D <sub>s</sub> h <sub>6</sub>	20 mm
efektyvus dantų skaičius Z <sub>eff</sub>	2
Iškyšos $\varnothing$ d <sub>1</sub>	16 mm
Keičiamų plokštelių kiekis	4
Iškyšos ilgis L <sub>1</sub>	41 mm

Gamintojo pavadinimas	ETS D32-11-W20-XN09
Koto tipas	Weldon kotas
Produkto rūšis	Griovelių freza

---

## Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 5 vnt. Tipas 3	229695 3
--	----------