



HELISLOT T griovelių freza, Weldon kotas, \varnothing DC / \varnothing DSh6: 31,7/32mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	227718 31,7/32
GTIN	7291075438949
Produktų klasė	19D

Aprašymas

Modelis:

Ekonominis griovelių ir T formos griovelių apdirbimas. Skirtingų dydžių įpjovos pločiai tik su vieno dydžio keičiama plokštele įdėkle su pasvirusiais dantimis. Kvadratinės keičiamos plokštelės su teigiamu priekiniu kampu efektyviam ir švelniam apdirbimui. Didelis proceso patikimumas dėl optimizuotos plokštės atramos.

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	XNMU090408
Įpjovimo briaunos \varnothing D _c	31,7 mm
Kampų nuožulos kampas	90 laipsniai
Iškyšos ilgis L ₁	45 mm
Griovelio aukštis a _p	13,8 mm
efektyvus dantų skaičius Z _{eff}	2
Bendras ilgis L _{viso}	110 mm
Keičiamų plokštelių kiekis	4
Iškyšos \varnothing d ₁	16 mm
Koto \varnothing D _s h ₆	32 mm

Gamintojo pavadinimas	ETS D32-14-W32-XN09
Koto tipas	Weldon kotas
Produkto rūšis	Griovelių freza

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 5 vnt. Tipas 3	229695 3
--	----------