



HELISLOT T griovelių freza, Weldon kotas, \varnothing DC / \varnothing DSh6: 31,7/25Smm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	227718 31,7/25S
GTIN	7291075438932
Produktų klasė	19D

Aprašymas

Modelis:

Ekonominis griovelių ir T formos griovelių apdirbimas. Skirtingų dydžių įpjovos pločiai tik su vieno dydžio keičiama plokštele įdėkle su pasvirusiais dantimis. Kvadratinės keičiamos plokštelės su teigiamu priekiniu kampu efektyviam ir švelniam apdirbimui. Didelis proceso patikimumas dėl optimizuotos plokštės atramos.

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Techninis aprašymas

Kampų nuožulos kampas	90 laipsniai
Įpjovimo briaunos \varnothing D _c	31,7 mm
Koto \varnothing D _s h ₆	25 mm
Griovelio aukštis a _p	13,8 mm
Iškyšos ilgis L ₁	41 mm
Iškyšos \varnothing d ₁	16 mm
Bendras ilgis L _{viso}	105 mm
efektyvus dantų skaičius Z _{eff}	2
Keičiamų plokštelių kiekis	4
Tinkamos keičiamos plokštelės	XNMMU090408

Gamintojo pavadinimas	ETS D32-14-W25-XN09
Koto tipas	Weldon kotas
Produkto rūšis	Griovelių freza

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 5 vnt. Tipas 3	229695 3
----------------------------------------------------	----------