

**HELISLOT T griovelių freza, Weldon kotas,  $\varnothing$  DC /  $\varnothing$  DSh6: 31,7/25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	227718 31,7/25
GTIN	7291075438918
Produktų klasė	19D

**Aprašymas****Modelis:**

Ekonominis griovelių ir T formos griovelių apdirbimas. Skirtingų dydžių įpjovos pločiai tik su vieno dydžio keičiama plokštele įdėkle su pasvirusiais dantimis. Kvadratinės keičiamos plokštelės su teigiamu priekiniu kampu efektyviam ir švelniam apdirbimui. Didelis proceso patikimumas dėl optimizuotos plokštės atramos.

**Atsarginė dalis:**

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

**Techninis aprašymas**

Kampų nuožulos kampas	90 laipsniai
Iškyšos ilgis $L_1$	41 mm
Iškyšos $\varnothing d_1$	16 mm
Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	105 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	31,7 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės efektyvus dantų skaičius $Z_{\text{eff}}$	XN MU090408 2
Koto $\varnothing D_s$ h6	25 mm
Keičiamų plokštelių kiekis	4
Griovelio aukštis $a_p$	10,8 mm

Gamintojo pavadinimas	ETS D32-11-W25-XN09
Koto tipas	Weldon kotas
Produkto rūšis	Griovelių freza

---

## Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 5 vnt. Tipas 3	229695 3
--	----------