

**HELISLOT T griovelių freza, Weldon kotas, \varnothing DC / \varnothing DSh6: 31,7/16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	227718 31,7/16
GTIN	7291075438925
Produktų klasė	19D

Aprašymas**Modelis:**

Ekonominis griovelių ir T formos griovelių apdirbimas. Skirtingų dydžių įpjovos pločiai tik su vieno dydžio keičiama plokštele įdėkle su pasvirusiais dantimis. Kvadratinės keičiamos plokštelės su teigiamu priekiniu kampu efektyviam ir švelniam apdirbimui. Didelis proceso patikimumas dėl optimizuotos plokštės atramos.

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Techninis aprašymas

Griovelio aukštis a_p	9,9 mm
Keičiamų plokštelių kiekis	4
Tinkamos keičiamos plokštelės	XNMMU090408
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	31,7 mm
Koto $\varnothing D_s$ h6	16 mm
Bendras ilgis L_{viso}	85 mm
Iškyšos ilgis L_1	35 mm
Kampų nuožulos kampas	90 laipsniai
efektyvus dantų skaičius Z_{eff}	2
Iškyšos $\varnothing d_1$	15,5 mm

Gamintojo pavadinimas	ETS D32-10-W16-XN09
Koto tipas	Weldon kotas
Produkto rūšis	Griovelių freza

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 5 vnt. Tipas 3	229695 3
--	----------