



## HELIGRIP pjovimo įdėklai, IC8250, įpjovos plotis w / kampinis spindulys R: 6/0,8mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	273403 6/0,8
GTIN	7291075028911
Produktų klasė	26C

### Aprašymas

**Modelis:**

Teigiamas drožlialausis. Minkštas pjūvis. Mažesnės pjovimo jėgos.

**Paskirtis:**

Skirta ašiniam ir radialiniam griovelių tekinimui, nupjauti ir įpjauti, ašiniam griovelių įpjovimo peiliui ir vidiniam apdirbimui. (HELIGRIP pjovimo įdėklai ašiniam griovelių apdirbimui tinka tik su HFHR laikikliu).

**Tinka:**

Plokštelių laikiklis Nr. 273766 – 273768.

**Pastaba:**

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

### Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos spindulys R	0,8 mm
Įpjovimo pastūma f	0,13 - 0,25 mm/aps,
Įpjovos pločio w tolerancija	0,05 mm
Įpjovos plotis w	6 mm
Tekinimo pastūma f	0,24 - 0,42 mm/aps,

INSL	19 mm
Plokštelių tekimo pastūma f	0,15 - 0,4 mm/aps,
Ašinio griovelio pastūma f	0,12 - 0,28 mm/aps,
Pjūvio gylis $a_p$	1 - 3,6 mm
Serija	HELI-GRIP
Pjovimo gylis $a_{p\max}$	3,6 mm
Pjovimo gylis $a_{p\min}$	1 mm
Gamintojo pavadinimas	GRIP 6008Y IC8250
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Ašmenys	HM
Keičiamųjų plokštelių profilis	neutral.
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	P
Papildomas naudojimas	M
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Drožlialaužis	F
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	45 - 260 m/min
Kietlydinys	IC8250
Produkto rūšis	Griovelio įpjovimas