



HELIGRIP pjovimo įdėklai, IC8250, įpjovos plotis w / kampinis spindulys R: 6/0,5mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	273403 6/0,5
GTIN	7291075028904
Produktų klasė	26C

Aprašymas

Modelis:

Teigiamas drožlialausis. Minkštas pjūvis. Mažesnės pjovimo jėgos.

Paskirtis:

Skirta ašiniam ir radialiniam griovelių tekinimui, nupjauti ir įpjauti, ašiniam griovelių įpjovimo peiliui ir vidiniam apdirbimui. (HELIGRIP pjovimo įdėklai ašiniam griovelių apdirbimui tinka tik su HFHR laikikliu).

Tinka:

Plokštelių laikiklis Nr. 273766 – 273768.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Įpjovos pločio w tolerancija	0,05 mm
Įpjovos plotis w	6 mm
Pjovimo briaunos spindulys R	0,5 mm
Įpjovimo pastūma f	0,13 - 0,23 mm/aps,
Tekinimo pastūma f	0,22 - 0,36 mm/aps,

INSL	19 mm
Plokštelių tekimo pastūma f	0,15 - 0,4 mm/aps,
Ašinio griovelio pastūma f	0,12 - 0,28 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	0,6 - 3 mm
Serija	HELI-GRIP
Pjovimo gylis $a_{p\ max}$	3,6 mm
Pjovimo gylis $a_{p\ min}$	0,6 mm
Gamintojo pavadinimas	GRIP 6005Y IC8250
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Ašmenys	HM
Keičiamųjų plokštelių profilis	neutral.
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	P
Papildomas naudojimas	M
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Drožlialaužis	F
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	45 - 260 m/min
Kietlydinys	IC8250
Produkto rūšis	Griovelio įpjovimas