



HELIGRIP pjovimo įdėklai, IC830, [pjovos plotis w / kampinis spindulys R: 3/0,2mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	273405 3/0,2
GTIN	7291075029017
Produktų klasė	26C

Aprašymas

Modelis:

Teigiamas drožlialausis. Minkštas pjūvis. Mažesnės pjovimo jėgos.

Paskirtis:

Skirta ašiniam ir radialiniam griovelių tekinimui, nupjauti ir įpjauti, ašiniam griovelių įpjovimo peiliui ir vidiniam apdirbimui. (HELIGRIP pjovimo įdėklai ašiniam griovelių apdirbimui tinka tik su HFHR laikikliu).

Tinka:

Plokštelių laikiklis Nr. 273766 – 273768.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Įpjovos plotis w	3 mm
Pjovimo briaunos spindulys R	0,2 mm
Įpjovimo pastūma f	0,07 - 0,11 mm/aps,
Įpjovos pločio w tolerancija	0,05 mm
INSL	15,8 mm

Tekinimo pastūma f	0,14 - 0,18 mm/aps,
Plokštelių tekinimo pastūma f	0,1 - 0,2 mm/aps,
Ašinio griovelio pastūma f	0,08 - 0,2 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	0,25 - 1,8 mm
Serija	HELI-GRIP
Pjovimo gylis $a_{p\ max}$	1,8 mm
Pjovimo gylis $a_{p\ min}$	0,25 mm
Gamintojo pavadinimas	GRIP 3002Y IC830
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Ašmenys	HM
Keičiamųjų plokštelių profilis	neutral.
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	UNI
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Drožlialaužis	F
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 140 m/min
Kietlydinys	IC830
Produkto rūšis	Griovelio įpjovimas