



## HELIGRIP pjovimo įdėklai, IC830, [pjovos plotis w / kampinis spindulys R: 6/0,5mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	273405 6/0,5
GTIN	7291075029079
Produktų klasė	26C

### Aprašymas

**Modelis:**

Teigiamas drožlialausis. Minkštas pjūvis. Mažesnės pjovimo jėgos.

**Paskirtis:**

Skirta ašiniam ir radialiniam griovelių tekinimui, nupjauti ir įpjauti, ašiniam griovelių įpjovimo peiliui ir vidiniam apdirbimui. (HELIGRIP pjovimo įdėklai ašiniam griovelių apdirbimui tinka tik su HFHR laikikliu).

**Tinka:**

Plokštelių laikiklis Nr. 273766 – 273768.

**Pastaba:**

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

### Techninis aprašymas

Įpjovimo pastūma f	0,13 - 0,23 mm/aps,
Įpjovos pločio w tolerancija	0,05 mm
Pjovimo briaunos spindulys R	0,5 mm
Įpjovos plotis w	6 mm
INSL	19 mm

Tekinimo pastūma f	0,22 - 0,36 mm/aps,
Plokštelių tekinimo pastūma f	0,15 - 0,4 mm/aps,
Ašinio griovelio pastūma f	0,12 - 0,28 mm/aps,
Pjūvio gylis $a_p$	0,6 - 3 mm
Serija	HELI-GRIP
Pjovimo gylis $a_{p\ max}$	3,6 mm
Pjovimo gylis $a_{p\ min}$	0,6 mm
Gamintojo pavadinimas	GRIP 6005Y IC830
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Ašmenys	HM
Keičiamųjų plokštelių profilis	neutral.
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	UNI
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Drožlialaužis	F
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	50 - 140 m/min
Kietlydinys	IC830
Produkto rūšis	Griovelio įpjovimas