




HELIGRIP pjovimo įdėklai, IC808, [pjovos plotis w / kampinis spindulys R: 4/0,4mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	273407 4/0,4
GTIN	7291075028782
Produktų klasė	26C

Aprašymas

Modelis:

Teigiamas drožlialaužis. Minkštas pjūvis. Mažesnės pjovimo jėgos.

Paskirtis:

Skirta ašiniam ir radialiniam griovelių tekimui, nupjauti ir įpjauti, ašiniam griovelių įpjovimo peiliui ir vidiniam apdirbimui. (HELIGRIP pjovimo įdėklai ašiniam griovelių apdirbimui tinka tik su HFHR laikikliu).

Tinka:

Plokštelių laikiklis Nr. 273766 – 273768.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Įpjovos plotis w	4 mm
Įpjovimo pastūma f	0,09 - 0,15 mm/aps,
Įpjovos pločio w tolerancija	0,05 mm
Pjovimo briaunos spindulys R	0,4 mm
Tekinimo pastūma f	0,18 - 0,24 mm/aps,

INSL	19 mm
Ašinio griovelio pastūma f	0,1 - 0,24 mm/aps,
Plokštelių tekinimo pastūma f	0,15 - 0,3 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	0,25 - 2,4 mm
Serija	HELI-GRIP
Pjovimo gylis $a_{p\ max}$	2,4 mm
Pjovimo gylis $a_{p\ min}$	0,5 mm
Gamintojo pavadinimas	GRIP 4004Y IC808
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Ašmenys	HM
Keičiamųjų plokštelių profilis	neutral.
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	UNI
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Drožlialaužis	F
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	30 - 200 m/min
Kietlydinys	IC808
Produkto rūšis	Griovelio įpjovimas