



## HELIGRIP pjovimo įdėklai, IC830, [pjovos plotis w / kampinis spindulys R: 4/0,2mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	273405 4/0,2
GTIN	7291075029031
Produktų klasė	26C

### Aprašymas

**Modelis:**

Teigiamas drožlialaužis. Minkštas pjūvis. Mažesnės pjovimo jėgos.

**Paskirtis:**

Skirta ašiniam ir radialiniam griovelių tekinimui, nupjauti ir įpjauti, ašiniam griovelių įpjovimo peiliui ir vidiniam apdirbimui. (HELIGRIP pjovimo įdėklai ašiniam griovelių apdirbimui tinka tik su HFHR laikikliu).

**Tinka:**

Plokštelių laikiklis Nr. 273766 – 273768.

**Pastaba:**

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

### Techninis aprašymas

Įpjovimo pastūma f	0,09 - 0,14 mm/aps,
Įpjovos plotis w	4 mm
Įpjovos pločio w tolerancija	0,05 mm
Pjovimo briaunos spindulys R	0,2 mm
Tekinimo pastūma f	0,16 - 0,21 mm/aps,

INSL	19 mm
Ašinio griovelio pastūma f	0,1 - 0,24 mm/aps,
Plokštelių tekinimo pastūma f	0,15 - 0,3 mm/aps,
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 1,9 mm
Serija	HELI-GRIP
Pjovimo gylis $a_{p\max}$	2,4 mm
Pjovimo gylis $a_{p\min}$	0,25 mm
Gamintojo pavadinimas	GRIP 4002Y IC830
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Ašmenys	HM
Keičiamųjų plokštelių profilis	neutral.
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	UNI
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Drožlialaužis	F
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	50 - 140 m/min
Kietlydinys	IC830
Produkto rūšis	Griovelio įpjovimas