



## HELIGRIP pjovimo įdėklai, IC830, [pjovos plotis w / kampinis spindulys R: 6/0,8mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	273405 6/0,8
GTIN	7291075029086
Produktų klasė	26C

### Aprašymas

**Modelis:**

Teigiamas drožlialausis. Minkštas pjūvis. Mažesnės pjovimo jėgos.

**Paskirtis:**

Skirta ašiniam ir radialiniam griovelių tekinimui, nupjauti ir įpjauti, ašiniam griovelių įpjovimo peiliui ir vidiniam apdirbimui. (HELIGRIP pjovimo įdėklai ašiniam griovelių apdirbimui tinka tik su HFHR laikikliu).

**Tinka:**

Plokštelių laikiklis Nr. 273766 – 273768.

**Pastaba:**

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

### Techninis aprašymas

Įpjovos pločio w tolerancija	0,05 mm
Įpjovos plotis w	6 mm
Pjovimo briaunos spindulys R	0,8 mm
Įpjovimo pastūma f	0,13 - 0,25 mm/aps,
Tekinimo pastūma f	0,24 - 0,42 mm/aps,

INSL	19 mm
Ašinio griovelio pastūma f	0,12 - 0,28 mm/aps,
Plokštelių tekimo pastūma f	0,15 - 0,4 mm/aps,
Pjūvio gylis $a_p$	1 - 3,6 mm
Serija	HELI-GRIP
Pjovimo gylis $a_{p\max}$	3,6 mm
Pjovimo gylis $a_{p\min}$	1 mm
Gamintojo pavadinimas	GRIP 6008Y IC830
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Ašmenys	HM
Keičiamųjų plokštelių profilis	neutral.
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	UNI
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Drožlialaužis	F
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	50 - 140 m/min
Kietlydinys	IC830
Produkto rūšis	Griovelio įpjovimas