




## HELIGRIP pjovimo įdėklai, IC808, [pjovos plotis w / kampinis spindulys R: 3/0,2mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	273407 3/0,2
GTIN	7291075028744
Produktų klasė	26C

### Aprašymas

**Modelis:**

Teigiamas drožlialausis. Minkštas pjūvis. Mažesnės pjovimo jėgos.

**Paskirtis:**

Skirta ašiniam ir radialiniam griovelių tekinimui, nupjauti ir įpjauti, ašiniam griovelių įpjovimo peiliui ir vidiniam apdirbimui. (HELIGRIP pjovimo įdėklai ašiniam griovelių apdirbimui tinka tik su HFHR laikikliu).

**Tinka:**

Plokštelių laikiklis Nr. 273766 – 273768.

**Pastaba:**

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

### Techninis aprašymas

Įpjovos plotis w	3 mm
Pjovimo briaunos spindulys R	0,2 mm
Įpjovos pločio w tolerancija	0,05 mm
Įpjovimo pastūma f	0,07 - 0,11 mm/aps,
INSL	15,8 mm

Tekinimo pastūma f	0,14 - 0,18 mm/aps,
Ašinio griovelio pastūma f	0,08 - 0,2 mm/aps,
Plokštelių tekinimo pastūma f	0,1 - 0,2 mm/aps,
Pjūvio gylis $a_p$	0,25 - 1,8 mm
Serija	HELI-GRIP
Pjovimo gylis $a_{p\max}$	1,8 mm
Pjovimo gylis $a_{p\min}$	0,25 mm
Gamintojo pavadinimas	GRIP 3002Y IC808
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Ašmenys	HM
Keičiamųjų plokštelių profilis	neutral.
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	UNI
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Drožlialaužis	F
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	30 - 200 m/min
Kietlydinys	IC808
Produkto rūšis	Griovelio įpjovimas