

Garant**Dinamometrinis atsuktuvas, fiksuotas, Nustatytas sukimo momentas: 2,2Nm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris

211750 2,2

GTIN

4045197553201

Produktų klasė

21B

Aprašymas

Modelis:

Dinamometrinis raktas su patogia laikyti 2K T formos rankena. Užveržimo momentas jau nustatytas. Magnetinis laikiklis.

Funkcija:

Kai pasiekiamas nominalus užveržimo momentas, atsuktuvus suveikia **automatiškai**. Ilga atlaisvinimo eiga aiškiai signalizuoja dirbančiajam, kad pasiekta nustatyta vertė.

Paskirtis:

Kartu su **1/4 colio antgaliais** su **C 6,3** arba **E 6,3 kotu**, pvz., **Torx Plus® antgaliais** Nr. **674252**. Idealiai tinka tiksliam keičiamųjų plokštelių užveržimui pagal nurodytą užveržimo momentą.

Standartas:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Pastaba:

Atsuktuvo antgaliai užsakomi **atskirai**.

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

Techninis aprašymas

nustatytas sukimo momentas	2,2 Nm
Geležtės ilgis	50 mm
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±10 %
Antgalių laikiklis	D 6,3
Antgalių laikiklis	F 6,3
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	nereguliuojamas
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Prijungimo forma	Terkšlės galvutė 1/4 colio
Norma	DIN EN ISO 6789
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Bendras ilgis L	107 mm
Atlaisvinimo vertės nustatymas	pirminis sureguliojimas
Feedback	ryškus
Atlaisvinimo principas	lėtas mechaninis atlaisvinimas
Priveržimo kryptis	Dešininis priveržimas
Duomenys protokoluojami	ne
Suveikimo signalas	akustinis
Suveikimo signalas	jutiklinis
Matavimo prietaisai	mechaninis
Produkto rūšis	Dinamometrinis atsuktuvus

Priedai

„TQ-Station“ – dinamometrinių atsuktuvų laikymo dėžutė

659964