



## HELIGRIP pjovimo įdėklai, IC808, įpjovos plotis w / kampinis spindulys R: 6/0,8mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	273413 6/0,8
GTIN	7291075482621
Produktų klasė	26C

### Aprašymas

**Modelis:**

Optimizuotas drožlių formavimas ir valdymas.

**Paskirtis:**

Skirta ašiniam ir radialiniam griovelių tekimui, nupjauti ir įpjauti, ašiniam griovelių įpjovimo peiliui ir vidiniam apdirbimui. (HELIGRIP pjovimo įdėklai ašiniam griovelių apdirbimui tinka tik su HFHR laikikliu).

**Tinka:**

Plokštelių laikiklis Nr. 273766 – 273768.

**Pastaba:**

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

### Techninis aprašymas

Įpjovos plotis w	6 mm
Pjovimo briaunos spindulys R	0,8 mm
Įpjovimo pastūma f	0,13 - 0,25 mm/aps,
Įpjovos pločio w tolerancija	0,05 mm
Tekinimo pastūma f	0,24 - 0,42 mm/aps,

INSL	19 mm
Pjūvio gylis $a_p$	1 - 3,6 mm
Serija	HELI-GRIP
Pjovimo gylis $a_{p\max}$	3,6 mm
Pjovimo gylis $a_{p\min}$	1 mm
Gamintojo pavadinimas	GRIP 6008T IC808
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Ašmenys	HM
Keičiamųjų plokštelių profilis	neutral.
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnusi apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	UNI
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Drožialaužis	T
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	80 - 180 m/min
Kietlydinys	IC808
Produkto rūšis	Griovelio įpjovimas